

オスプレー

タロンシリーズ 取扱説明書



www.ospreypacks.com

この度は、タロンシリーズをご購入いただきありがとうございます。タロンシリーズは多彩な機能を搭載したアクティブバックです。

この取扱説明書をお読みに
なり、バックの機能を十分に
活用してください。

下記 URL、オスプレー社のウェブ
サイトに、パッキングについての
情報（英語）が掲載されています。

[www.ospreypacks.com/PackTech/
HowToPackYourPack](http://www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack)

ハイドレーション



タロンシリーズ共通の機能

エアスケープサスペンション

タロンシリーズ全てのモデルに、凹凸のある4mm厚のHDPEフォームをメッシュ素材でカバーしたエアスケープサスペンションを搭載しています。この軽量のサスペンションは優れた通気性とフィット感を同時に実現しています。

背面長調整機能

タロンシリーズには背面サイズが2ずつあり（タロン4を除く）、それぞれ下記の方法で背面長の調整が可能です（タロン11、5.5、4を除く）。

- A バック上部のクローザー（コードに接続されているテープ）を外します。
- B ショルダーベルト上部のロードリフターストラップを緩めます。
- C 背面パネルとショルダーベルトの隙間に手を入れてショルダーベルトを固定している面ファスナーを剥がします。
- D 背面パネル上部とショルダーベルト上部に施された調整用のガイド（刺繍）を目安に、ショルダーベルトをスライドさせて背面長を調整してください。

スターナムストラップの調整

タロンシリーズのスターナムストラップは、取り付け位置を3段階に調整することができます（ベルトバックのタロン4を除く）。

- E 楕円形パーツを水平に倒し、先端をショルダーベルトのスリットに押し込むように通してスターナムストラップを取り外してください。希望の高さのスリットに裏側から楕円形パーツを通し、角度を垂直に戻して確実に固定してください。
- F 反対側のスターナムストラップも同じ手順で同じ高さに調整してください。

ハイドレーションコンパートメント


タロンシリーズは背面パッドとバック本体の間にハイドレーションバックを収納するコンパートメントが設けられています（タロン4にはボトルホルダーがあります）。

- G バック上部のH₂Oタグの位置にあるクローザー（コードに接続されているテープ）を外します。
- H コンパートメントにハイドレーションバックを収納します。ハイドレーションバックが釣り下げ可能なタイプであれば、上部のクイックリリースバックル付きのループを使用して固定してください。
- I 給水ホースを左右どちらかのショルダーベルトにある2ヶ所のエラスチックバンドに通して固定してください。Gで外したクローザーを取り付けてください。

エアスケープ サスペンション



背面長調整機能



スターナムストラップ

ストラップリテンション




Cリングストラップキーパー

トループ



タロン 44



ストラップリテンション

タロンシリーズのショルダーベルトとヒップベルトには、余ったストラップを保持するためのストラップリテンション機能があります(タロン4を除く)。ショルダーベルトとヒップベルトの、ストラップ先端のCリングストラップキーパー(プラスチックパーツ)を、メインのストラップに取り付けて、余分なストラップが体の動きを妨げたり、風のためいたりすることを防いでください。

バイオストレッチハーネス

ショルダーベルトタイプのタロンにはバイオストレッチハーネスを採用。スロット入りのフォームを全面メッシュで被い、両側にダブルストレッチ素材のポケットを装備しています。

フロント/デュアルサイドポケット

タロン44、33そして22には正面にセーフティライトホルダー付きストレッチポケットと、ヒップベルト両側に縫い込み式のストレッチポケットを装備。

トループ(タロン44、4を除く)

正面下部に荷物を牽引するためのループを装備。

エルゴブル(タロン4、5.5を除く)

ヒップベルトには力の入れやすいエルゴブルデザインを採用しています。両サイドのバックルを緩めて、正面のクイックリリースバックルを連結し、両サイドのウェビングベルトを正面で交差するように引き締めてください。

タロン44の機能

タロン44は着脱式のトップポケットを装備したトップローディングバックです。背面周囲に取り回されたペリフェラルフレームと、頭の動きを妨げないヘッドカップを採用。

- 1 着脱式トップポケットの内部には隠しポケットとキーフック、下部にメッシュ製マップポケットがあります。
- 2 荷物の取り出し口にはドローコードとコンプレッションストラップ、フロントポケットにもコンプレッションを装備。
- 3 両サイドにバンジーツールタイオフ。
- 4 荷物の固定にも使用できるサイドコンプレッションストラップを上下に装備。
- 5 穴のあいたフォームパッドをメッシュで被う通気性に優れたバイオストレッチヒップベルト。両サイドにジッパーポケットを装備。
- 6 デュアルアイスアックスループ。
- 7 スリーピングパッドストラップ。
- 8 ジッパーアクセスできる下部コンパートメント。
- 9 コードやテープを使用してアクセサリを固定するためのタイオフポイント。

バイオストレッチハーネス



エルゴブル



主要素材

- ・70Dx100デニール
ナイロンシャドーチェック
- ・160Dx330デニール
ナイロンシャドーボックス
- ・ストレッチウーブン
ナイロン/ライクラ®

タロン 33



タロン33の機能

タロン33は固定式トップポケットを装備した、トップローディングバックです。

- 1 雨フタは固定式。内部に隠しポケット、キーフック、下部にメッシュ製マップポケットがあります。
- 2 バック上部及びフロントポケットにコンプレッションストラップ。
- 3 両サイドにバンジーツールタイオフ。
- 4 サイドコンプレッションと荷物固定を兼ねたストラップ。
- 5 メッシュで被われたバイオストレッチヒップベルト。両側にジッパーポケットを装備。
- 6 デュアルアイスアックスループ。
- 7 荷物を固定するためのタイオフポイント。

タロン22の機能

タロン22はドイツアーに適した、パネルローディングバックです。

- 1 キークリップを内蔵したトップポケット。
- 2 ダブルジッパーによりパネルオープンするメインコンパートメント。
- 3 フロントポケットコンプレッションストラップ。
- 4 サイドコンプレッションと荷物固定を兼ねたストラップ。
- 5 メッシュで被われたバイオストレッチヒップベルト。両側にジッパーポケットを装備。

タロン11の機能

タロン11はパネルローディングのテクニカルデイバックです。

- 1 ダブルジッパーによりパネルオープンするメインコンパートメント。
- 2 キークリップを内蔵したサブポケット。
- 3 バンジーコードによるフロントコンプレッション/ギアキャリアシステム。
- 4 メッシュで被われたバイオストレッチヒップベルト。両側にジッパーポケットを装備。
- 5 ロードリフター付き固定式ショルダーストラップ。ハイドレーション内蔵可能。

タロン5.5の機能

タロン5.5はパネルローディングのテクニカルデイバックです。

- 1 ダブルジッパーのメインパネルアクセス。
- 2 ロードリフター付き固定式ショルダーストラップ。ハイドレーション内蔵可能。
- 3 キークリップと隠しポケットを内蔵したトップポケット。
- 4 ストレッチ素材のフロントポケット。
- 5 ヒップコンプレッションストラップ
- 6 メッシュ素材のヒップベルト

バンジーツールタイオフ



タロン 22



タロン 5.5



サイドコンプレッション



タロン4の機能

タロン4はウォーキング、トレイルランニング、クロスカントリースキーなどに適したベルトバックです。

- 1 ダブルジッパーにより開閉できるメインコンパートメント。
- 2 水平方向のスのトレートジャケットシステムがバックをホールド。ストラップキーパー付き。
- 3 パンジーコードとサイドコンプレッション付きHDPE製ボトルホルダー。
- 4 バイオストレッチメッシュで被われ、溝付きのフォームを採用したヒップベルト。ジッパーポケット付き。
- 5 キークリップ内蔵のフロントポケット
- 6 サイドコンプレッションストラップ

タロン 4



タロンシリーズスペック

モデル	サイズ	重量	容量
タロン 44	S/M	1.09kg	42 <small>リットル</small>
	M/L	1.18kg	44 <small>リットル</small>
タロン 33	S/M	0.87kg	31 <small>リットル</small>
	M/L	0.92kg	33 <small>リットル</small>
タロン 22	S/M	0.79kg	20 <small>リットル</small>
	M/L	0.81kg	22 <small>リットル</small>
タロン 11	S/M	0.60kg	9 <small>リットル</small>
	M/L	0.65kg	11 <small>リットル</small>
タロン 5.5	S/M	0.48kg	4 <small>リットル</small>
	M/L	0.53kg	5.5 <small>リットル</small>
タロン 4	ワンサイズ	0.35kg	4 <small>リットル</small>

※個体差により若干誤差が生じます

品質保証

オスプレーバックは、その製品が使用可能である間、品質または製造上の欠陥に対して、無償の修理または交換を保証いたします。

保証についてのご質問は下記ユーザーサポートまでお問い合わせ下さい。

株式会社ロストアロー ユーザーサポート

TEL: 049-271-7113

e-mail: info@lostarrow.co.jp

バックのお手入れ

オスプレーバックは良質の素材と丁寧な縫製により、とても丈夫に作られています。正しくお手入れをしていただき、末永くご愛用ください。

- 使用後は速やかにバックを清掃してください。荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- 汚れの気になる部分は、中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固くしぼってやさしく拭き取ってください。
- 濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- 保管する場合は、全てのストラップを緩め、乾燥した、暑くならない場所に吊るしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いしてください。水でよくすすいだから、日陰に吊るして乾燥させてください。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

TEL:(代表)049-271-7111 (ユーザーサポート)049-271-7113

FAX:049-271-7112 e-mail: info@lostarrow.co.jp