

バックのお手入れ

オスプレーバックはとても丈夫に作られており長年の使用に耐えます。適切なお手入れをしていただくことで、バックとしての機能と性能をより長持ちさせることができます。

- 使用後は速やかにバックを清掃してください。荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- 汚れた部分は、中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固くしぼってやさしく拭取ってください。
- 濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- 保管する場合は、全てのストラップを緩め、乾燥した、高温にならない場所に吊るしてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いし、水でよくすすいでから、日陰に吊るして乾燥させてください。

パッキング & フィッティング

バックの性能を最大限に引き出し快適な背負い心地を得るためには、正しいフィッティングと重量配分を意識したパッキングが重要です。パッキングとフィッティングの詳細は、株式会社ロストアローのWEBサイト、www.lostarrow.co.jpにてご確認ください。



重い 軽い

Argon/Xenon Series

アルゴン/ジーノン シリーズ 取り扱い説明書



この度は、アルゴンまたはジーノンをご購入いただき誠にありがとうございます。細部まで入念に作り込まれたオスプレーバックには豊富な機能が備えられています。この取り扱い説明書をよくお読みになり、バックの機能を十分に活用ください。

(CN) 如欲觀看繁體中文使用者手冊，請瀏覽 www.ospreypacks.com 請訪問 www.ospreypacks.com 获得该用户手册的中文版本

(JP) 日本語版オーナーズマニュアルはオスプレー社のWebサイト (<http://www.ospreypacks.com>) からダウンロードすることができます。

(FR) Veuillez visiter www.ospreypacks.com pour une version en français de ce guide d'utilisation.

(DE) Auf der Homepage www.ospreypacks.com finden Sie die deutsche Version dieses enutzerhandbuchs.

(ES) Visita por favor www.ospreypacks.com para ver la versión de nuestro manual en Español.

(IT) Visita il sito www.ospreypacks.com per la versione in Italiano del manuale d'uso.



www.ospreypacks.com

アルゴンとジーノンは、オスプレーバック伝統の質の高い背負い心地を継承した製品の中でも、最も快適かつカスタマイズの自由度が高いモデルです。両モデルを合わせて5つの背面長があり、必要に応じて6サイズのヒップベルトを組み合わせて使用することができます。



- 1 下部には内蔵ディバイダーで1~2気室に切り替えることのできる、スリーピングバックコンパートメントを装備
- 2 2個のコンパートメントを持つ着脱式トップポケット
- 3 ストレートジャケットコンプレッションストラップ
- 4 正面ポケット/オーバースカートコンプレッションストラップ
- 5 サイドコンプレッション/キャリーストラップ(保持ループ付き)
- 6 レーザーカットによるアドオンアタッチメントの接続スロット
- 7 ストレッチ素材を溶着した正面ポケット
- 8 パンジーツールタイオフ(コードロックの操作で、ポールやアイスツールのシャフトを素早く着脱することができます)
- 9 右側のストレートジャケットウィングの下には、メインの荷室にアクセスするためのパーチカルジッパーを装備
- 10 サイドジッパーポケットには止水ジッパーを採用
- 11 アイスツールループを2個装備
- 12 着脱式のスリーピングパッドストラップは、内蔵のアクアソールリカーブのショルダーストラップになります
- 13 下部には内蔵ディバイダーで1~2気室に切り替えることのできる、スリーピングバックコンパートメントを装備
- 14 ハイドレーションホースの引き出し口
- 15 ロードリフターストラップ
- 16 グラブハンドル
- 17 ストレートジャケットバックル(2段目)
- 18 デュアルデンシティーバイオフォームA/X ショルダーベルト
- 19 アジャスタブルスターナムストラップ(レスキューホイッスル付き)
- 20 7075-T6アルミ製リカーブロード
- 21 10mm厚の波形フォーム材3個と中央のエアチムニーによるエアスクープバックパネル
- 22 サイドストレッチポケットはデュアルエントリータイプ
- 23 熱成形可能なバイオフォームA/Xヒップベルト
- 24 エルゴブルヒップベルトクローゼー
- 25 スキーキャリアループ


- 1 2個のコンパートメントを持つ着脱式トップポケット
- 2 トップポケットのコンプレッション/固定ストラップ
- 3 ストレートジャケットコンプレッションストラップ
- 4 正面ポケット/オーバースカートコンプレッションストラップ
- 5 サイドコンプレッション/キャリーストラップ(保持ループ付き)
- 6 レーザーカットによるアドオンアタッチメントの接続スロット
- 7 ストレッチ素材を溶着した正面ポケット
- 8 パンジーツールタイオフ(コードロックの操作で、ポールやアイスツールのシャフトを素早く着脱することができます)
- 9 右側のストレートジャケットウィングの下には、メインの荷室にアクセスするためのパーチカルジッパーを装備
- 10 サイドジッパーポケットには止水ジッパーを採用
- 11 アイスツールループを2個装備
- 12 着脱式のスリーピングパッドストラップは、内蔵のアクアソールリカーブのショルダーストラップになります



SHARED FEATURES

アルゴン / ジーノン 共通の機能

リカーブサスペンション



バックの調整は、サスペンションを身体にフィットさせた後、各部を調整するようにします。

A 全てのストラップをゆるめてからバックを背負い、ヒップベルトをぴったりと引き締めます。

B ショルダーベルトのストラップを引き締めて快適にフィットするようにした後、ロードリフターストラップを引き締めます。この時ショルダーベルトと肩の間に隙間ができないよう注意してください。

C スターナムストラップを快適な位置に移動(上下)し、バックルを接続します。

フィッティングは定まったものではなく、行程中に快適と感じる重量配分が変化します。必要に応じて再調整し、常に快適な状態を保つよう心がけてください。

ジーノンはアルゴンの女性用モデルで、女性の体型にぴったりとフィットする女性専用のショルダーベルトとヒップベルトを採用しています。

バイオフォーム A/X ショルダーベルト バイオフォーム CM A/X ヒップベルト

デュアルデンシティーフォームを使用したバイオフォーム A/X ショルダーベルトは、メンズとウィメンズでデザインが異なる他、全ての縫い目を身体とふれる面から外すことで優れた快適性を発揮します。面ファスナーを使用した背面長調整機構には約10cmの調整範囲があります。



バイオフォーム CM A/X ヒップベルトには、EVAフォーム材採用するほか、メンズとウィメンズでデザインを変えてあります。デュアルヒップコンプレッサーはフレームロッドのスリーブとフレームシートに接続され、荷重を効率よく腰骨に伝えることで、最上級の背負い心地を実現しています。

ヒップベルトを交換する場合は、ランバーパッドを下側にひっくり返して面ファスナーを外し、2本の2/3レングス2024アルミステーから引き抜きます。

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー

www.lostarrow.co.jp

オスプレー製品に関するご質問やご不明な点がございましたら下記ユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください

〒350-2213

埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

代表: 049-271-7111

ユーザーサポート: 049-271-7113

FAX: 049-271-7112

e-mail: info@lostarrow.co.jp



Questions?
Contact Osprey Customer Service. Real help from real people. Scroll over the customer service tab at www.ospreypacks.com.

Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle
Cortez, CO 81321 USA
866-284-7830

リカーブロッド



アルゴンとジーンンには、優れたフレックスと強度をもつ7075-T6アルミ製のリカーブロッドを使用しています。弓状に曲げられたこのロッドは、高荷重において優れた快適性と衝撃吸収性を発揮。さらに、2本の2024アルミステーでヒップベルトとダイレクトに接続されている

フレームシートとコンビネーションさせることで、重い荷物を長時間快適に背負うための、最高のパフォーマンスを実現しています。

ステーの調整

ランバーパッドの裏側に手を入れて下側にひっくり返し、ステーを露出させます。ヒップベルトを取り外し、ステーをバック本体から引き抜きます。ヒップベルトにステーを取り付け腰に装着します。図のようにステーが背中中のラインに沿っていれば、調整の必要はありませんが、沿っていない場合はステーを曲げて調整します。ステーは均一で滑らかに曲げるために、2本重ねてひざにあてがい丁寧に曲げてください。少しの調整でフィットするようになります。不明点等ございましたら株式会社ロストアローのユーザーサポートダイヤル(TEL.049-271-7113)までお問い合わせください。



ヒップベルトの熱成型



バイオフォームCM A/Xヒップベルトは、カスタムモルディング専用ヒーターを使用して個人個人の体型や骨格にぴったりフィットするように熱成形することが可能です。熱成型サービスの詳細につきましては、株式会社ロストアローのユーザーサポートダイヤル(TEL.049-271-7113)までお問い合わせください。

エルゴブルクロージャー

バイオフォームCM A/Xヒップベルトには調整がスムーズなエルゴブルを採用。両サイドのストラップをゆるめてからセンターバックルを接続し、両サイドのストラップを両手で同時かつ均等に引き締めます。



サイズ交換用ショルダー&ヒップベルト

交換用ショルダー&ヒップベルトには、男性用のS、M、L、XLと、女性用のXS、S、M、Lを用意しています。



※日本国内では、男性用のXLと女性用のLは取り扱いがございません。また、工場出荷時に、ジーンンのXSには女性用のSサイズのベルトが、アルゴンのXLには男性用のLサイズのベルトが組み込まれています。

デュアルコンパートメントトップポケット / ベルトパック

1 上側のコンパートメントには止水ジッパーを採用。メインコンパートメントは内部にキークリップを備え、ジッパー部にはストームフラップを装備。

2 トップポケットは荷物の量に応じて簡単に移動できるよう、バック背面の上部で、3方向に引きつけるように取り付けられています。トップポケット**A**を取り外す場合は、**B**のラダーバックルからストラップを外し、バック背面に縫い付けられている2個のスライダーバックルから引き抜きます。余ったストラップは**C**のように上部に回して固定します。

3 トップポケットの裏側には、ベルトパックとして使用するためのヒップベルトが収納されています。ベースキャンプからの散策等にご利用いただけます。このヒップベルトのバックルは、本体のヒップベルトのバックルが破損した時のスペアとして使用することができます。



メインコンパートメントへのアクセス方法

アルゴンとジーンンには、本体内部にアクセスするための3つの方法があります。

A トップポケットを背面側にひっくり返し、吹き流しのコードロックをゆるめて上部よりアクセスするトップロード方式。

B 右サイドのストレートジャケットウイングの下側にあるジッパーを開いて中央部分にアクセスするパーチカルジッパー方式。

C 2個のスライダーを備え、大きく開く下部ジッパーから、スリーピングバッグ用の荷室にアクセスする方式。本体を2気室に分離しているグレーのデバイダーは、ラダーロックバックルからストラップを解放し、1気室として使用することができます。



インターナルコンプレッション



本体内部には赤色のインターナルコンプレッションストラップがあります。荷物を入れる時はこのストラップが邪魔にならないよう移動しておき、収納後にバックルを接続してストラップを引き締め、荷物をしっかりと固定してください。

本体正面にはストレートジャケットコンプレッションシステムを装備。3本のストラップを調節し、荷物をしっかりと安定させることができます。荷物の量がパックの容量に対してかなり少ない場合は、本体背面右側にある2段目のバックルにストラップを接続して引き締めて、バランス良く背負うことができます。

アクアソースリカーブ



本体内部の背面パネル側には、40Dシルナイロンを使用した、アクアソースリカーブと呼ばれる超軽量のハイドレーションポーチが取り付けられています。バックの内部にハイドレーションバックを収納した場合は、トップポケット下部両サイドのH2Oロゴの刺繍があるポートよりホースを引き出します。単体で使用する場合はクイックリリースバックルを外してアクアソースリカーブを取り出し、本体下部にあるスリーピングパッドストラップを取り付け、ショルダーベルトにします。

アドオンバックアタッチメント

アルゴンとジーンンには別売りアタッチメントのアドオン(デイルイト、クランボンポケット)を取り付けることができます。ストレートジャケットウイングに施された4個のレーザーカットの接続スロットに、アドオンのサイドに取り付けられているプラスチックのスライダーを、下側からくぐらせて固定し、アドオンのストラップを引き締めて安定させます。アドオンアタッチメントと本体の間に荷物を挟みこむような使い方をすることもできます。



ハイドラフォームレザヴァ



ハイドレーションバックに、ハイドラフォームレザヴァ(2^{リットル}、3^{リットル})を使用すると、快適な給水システムを実現することができます。製品の詳細は株式会社ロストアローのWEBサイト、www.lostarrow.co.jpにてご確認ください。

アルゴン	サイズ	容量	重量
110	M	110L	2.88kg
110	L	113L	3.02kg
110	XL	116L	3.17kg
85	M	85L	2.78kg
85	L	88L	2.92kg
85	XL	91L	3.02kg
70	M	70L	2.68kg
70	L	73L	2.82kg
70	XL	76L	2.95kg

ジーンン	サイズ	容量	重量
85	XS	79L	2.49kg
85	S	82L	2.59kg
85	M	85L	2.69kg
70	XS	64L	2.44kg
70	S	67L	2.54kg
70	M	70L	2.64kg

Osprey AddOns™

アドオン

オスプレーはアドオンと呼ばれる純正アクセサリをラインナップしています。詳細は株式会社ロストアローのWEBサイト、www.lostarrow.co.jpにてご確認ください。

