

OSPREY ADDONS™ アドオン

オスプレーはアドオンと呼ばれる純正アクセサリをラインナップしています。詳細はオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com
www.lostarrow.co.jp



バックのお手入れ

- ・使用後は速やかにバックを清掃してください。荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- ・汚れた部分は、中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固くしぼってやさしく拭取ってください。
- ・濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- ・保管する場合は、全てのストラップを緩め、乾燥した、高温にならない場所に吊るしてください。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いし、水でよくすすいでから、日陰に吊るして乾燥させてください。

レザヴォアのお手入れ

レザヴォアをクリーニングする際は、本体用ブラシ、ホース用ブラシ、乾燥用ハンガーのセットのレザヴォアクリーニングキットをお使いいただくことを推奨します。

- ・クリーニングを開始する前に、レザヴォア用の収納スペースからレザヴォアをバックから取り出してください。
- ・石けん水(ぬるま湯)にひたした後、本体用ブラシでしっかりと洗ってください。よくすすいで完全に乾燥させてください。
- ・乾燥させたり、保管する場合は、キャップを外してください。
- ・市販のクリーニングタブレットを併せて使用すると、より質の高いクリーニングが可能です。



レブシリーズ 取り扱い説明書



この度は、レブシリーズをご購入いただきありがとうございます。この取り扱い説明書をお読みにになり、バックを十分に活用してください。

※ 日本国内での取り扱い製品はロストアローにお問い合わせください。



WWW.OSPREYPACKS.COM

(CN) 如欲觀看繁體中文使用者手冊，請瀏覽 www.ospreypacks.com
请访问www.ospreypacks.com获得该用户手册的中文版本

(JP) 日本語版オーナーズマニュアルはオスプレー社のWeb サイト (<http://www.ospreypacks.com>) からダウンロードすることができます。

(FR) Veuillez visiter www.ospreypacks.com pour une version en français de ce guide d'utilisation.

(DE) Auf der Homepage www.ospreypacks.com finden Sie die deutsche Version dieses enutzerhandbuchs.

(ES) Visita por favor www.ospreypacks.com para ver la versión de nuestro manual en Español.

(IT) Visita il sito www.ospreypacks.com per la versione in Italiano del manuale d'uso.

(KR) www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals에서 사용자 설명서를 다운로드하세요.

レブ24

トレイルランやエンデュランス系アクティビティーに最適なパネルローダー。

特徴

- 1.よく取り出すアイテムを収納できる、片側がジッパー、もう片側がオープンタイプのサイドストレッチポケット
- 2.ショルダーベルトの片側によく使う小物や携帯食を収納できる2段ストレッチポケット
- 3.ボディーベルトの両側によく使う小物を収納できるジッパーストレッチポケット
- 4.LT レザヴォア(2.5%)を標準装備

S/M	M/L
22L	24L
0.50kg	0.54kg



レブ18

トレイルランやエンデュランス系アクティビティーに最適なパネルローダー。

特徴

- 1.よく取り出すアイテムを収納できる、サイドストレッチポケット
- 2.ショルダーベルトの片側によく使う小物や携帯食を収納できる2段ストレッチポケット
- 3.ボディーベルトの両側によく使う小物を収納できるジッパーストレッチポケット
- 4.LT レザヴォア(2.5%)を標準装備

S/M	M/L
16L	18L
0.48kg	0.52kg



レブ12

トレイルランやエンデュランス系アクティビティーに最適なパネルローダー。

特徴

- 1.よく取り出すアイテムを収納できる、サイドストレッチポケット
- 2.ショルダーベルトの片側によく使う小物や携帯食を収納できる2段ストレッチポケット
- 3.ボディーベルトの両側によく使う小物を収納できるジッパーストレッチポケット
- 4.LT レザヴォア(2.5%)を標準装備

S/M	M/L
10L	12L
0.47kg	0.50kg



※ レブ24/18/12は日本国内では販売しておりません。

レブ6

トレイルランやエンデュランス系アクティビティーに最適なパネルローダー。最小限の荷物を背負って野山を軽快に駆け抜けるためのバック。

特徴

- 1.よく取り出すアイテムを収納できる、サイドストレッチポケット
- 2.ショルダーベルトの片側によく使う小物や携帯食を収納できるストレッチポケット
- 3.ショルダーベルトにストレッチポケットとジッパー拡張式ボトルスリーブ
- 4.LT レザヴォア(1.5%)を標準装備

S/M	M/L
5L	6L
0.38kg	0.40kg



レブ1.5

トレイルランやエンデュランス系アクティビティーに最適なパネルローダー。水、行動食、貴重品、ファーストエイド、超軽量シェル。極限まで軽量化してトレイルをハイスピードで駆け抜けるためのバック。

特徴

- 1.ショルダーベルトの片側によく使う小物や携帯食を収納できる2段ストレッチポケット
- 3.LT レザヴォア(1.5%)を標準装備

S/M	M/L
1L	1.5L
0.28kg	0.30kg



レブソロ

短距離のトレイルやランニングに適したウォーターボトル用のベルトホルスター。ボトルは左右の好みの方向から取り出せるようにセットすることができます。

- 1.スマートフォンを入れたまま操作できるタッチスクリーン・スマートフォンポケット
- 2.ボディーベルトの両側によく使う小物を収納できるジッパーストレッチポケット
- 3.600mlのスポーツボトル (BPA未使用)を標準装備

ワンサイズ

0.06L
0.12kg



115 Progress Circle
Cortez, CO 81321 US

Osprey Packs, Inc.
www.ospreypacks.com.

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー
www.lostarrow.co.jp

オスプレー製品に関するご質問やご不明な点がございましたら下記ユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください
〒 350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

代表 : 049-271-7111
ユーザーサポート : 049-271-7113
FAX: 049-271-7112
e-mail: info@lostarrow.co.jp

共通の機能

生地

70 x 70D 3ラインリップストップナイロン

70 x 70Dドビー



バイオストレッチ
ボディーラップハーネス

バックパネル

バイオストレッチ
ボディーベルト

レブバックパネル

薄い穴あきフォーム材をメッシュ素材でカバーした構造。しなやかで、肌触りがよく、快適性と通気性に優れます。

バイオストレッチボディーラップハーネス

アクティビティ中の激しい動きにも違和感なく追従し、動きを妨げず、荷物を安定させます。

- ・ バイトバルブ用マグネット付きチェストストラップバックル
- ・ バックをしっかりと保持する2本の着脱式アジャスタブルチェストストラップ
- ・ バックを背負ったまま小物や携帯食にアクセスできるショルダーベルトポケット
- ・ 薄い穴あきフォーム材をメッシュ素材でカバーした構造。しなやかで、肌触りがよく、快適性と通気性に優れます

バイオストレッチボディーベルト

スタビライゼーションウィングでアクティビティ中の激しい動きにも荷物を安定させます。

- ・ 薄い穴あきフォーム材をメッシュ素材でカバーした構造。しなやかで、アクティビティ中の激しい動きにも荷物を安定させます
- ・ 専用エルゴブルボディーベルトクロージャーで荷物をしっかりホールドします
- ・ ボディーベルトの両側によく使う小物を収納できるジッパーストレッチポケット

レブシリーズのサイジングとフィッティング

レブシリーズは変化に富んだコースをハイスピードに走り抜けるような、トレイルランニングにおいて優れた安定性を発揮する、独自のハーネスとフィットシステムを採用し、ベーシックなオスプレーバックとは異なるサイジングとフィッティングシステムになっています。サイズはS/MとM/Lがラインナップされていて、背面長に合わせるのではなく、普段着用している衣服のサイズに合わせて選びます。サイズは実際に装着してフィッティングを確かめることが重要です。

バイオストレッチボディーラップハーネスの位置(レブ24/18/12)

上下のチェストストラップバックルを接続し、ショルダーベルトがフィットする位置にくるまでテンションを調節します。上側のスターナムストラップは鎖骨より2.5~5cm下側かつ、腕や肩が自由に動かせる位置で締め込みます。下側のスターナムストラップは呼吸を妨げず、荷重の安定する位置で締め込みます。

バイオストレッチボディーラップハーネスのテンション調整(レブ24/18/12)

レブシリーズは、オスプレーの標準的なバックパックと異なり本体が背中の上側にくるように背負います。ショルダーベルトが身体に程よくフィットするように、トライアングルウェビングストラップを水平に引きます。このストラップ形状によりバックは優れた安定性を発揮します。レブ24/18/12の場合、ショルダーベルトを調整してからヒップベルトを締めます。

チェストストラップの調整(レブ6/1.5)

上側のスターナムストラップは鎖骨より2.5~5cm下にあることを確認し、ショルダーベルトが腕や肩がの動きを妨げない位置まで締め込みます。下側のスターナムストラップは呼吸を妨げず、荷重の安定する位置まで移動し、締め込みます。上下のストラップを確実に調整すると衣類のような着け心地になります。



女性のフィッティング

女性の場合、ショルダーベルトが胸の脇にあることを好む方や覆う形が好みの方など、フィット感の好みは多様です。2本の着脱式アジャスタブルチェストストラップの位置についても同様に好みがあり、様々なフィッティングに対応します。下側のストラップは安定性と快適性を最大限に発揮するために取り付けられていますが、不要な場合は取り外して使用することもできます。

デジフリップ(レブソコを除く)

スマートフォンの収納に便利な着脱式透明ポケット。ウィンドウ越しに操作することができます。正面には携帯食が収納できるストレッチポケットを装備するなどアイテムへの素早いアクセスが可能です。



ジッパーラッシュポケット(レブソコを除く)

上部に小物を収納できるジッパーラッシュポケット。



バンジーコンプレッション(レブソコを除く)

バック正面にはジャケットやトレッキングポールなどを固定できる、バンジーコードを装備。



ハイドレーションスリーブ

バックの背面にデュアルジッパー式のハイドレーションスリーブを装備。内部にはハイドレーションを保持するスタビライザーバンドと上部にホースの穴があり、出し入れしやすい構造になっています。



LT レザヴォア

用途に応じて容量2.5ℓと1.5ℓを選ぶ、アクティブスポーツに適した軽量タイプのハイドレーション。

- ・ 高い強度をもち、味が変わらず臭いがつきにくいMPEフィルムを採用。BPA未使用、PVC未使用。
- ・ 180度の角度変更と給水のON/OFFが可能なバイトバルブはスターナムストラップに固定できる磁石が埋め込まれています。
- ・ ホースを分割することで、素早い給水を可能にするクイックコネクターを標準装備。
- ・ 溶着によるバブル構造を採用。樽型に影らむのをおさえ、中の水が暴れることを防ぎます。
- ・ 柔らかく給水しやすい内径6.35mmのホース
- ・ わずか3/4回転で開閉が可能なキャップ



クイックコネクター

給水時にレザヴォアをバックから出す場合、ホースを分割することで、ホースをルーティングし直す手間が省けます。外すにはキャップ脇の接続部にある赤いボタンを押しながら、上のホースを抜き取ります。取り付けはオス側のノズルをメス側にカチッと音がするまで押し込みます。

