

OSPREY ADDONS™ アドオン

オスプレーはアドオンと呼ばれる純正アクセサリをラインナップしています。詳細はオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com
www.lostarrow.co.jp



バックのお手入れ

- ・使用後は速やかにバックを清掃してください。荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- ・汚れた部分は、中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固くしぼってやさしく拭取ってください。
- ・濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- ・保管する場合は、全てのストラップを緩め、乾燥した、高温にならない場所に吊るしてください。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いし、水でよくすすいでから、日陰に吊るして乾燥させてください。

PACK YOUR PACK

パッキング & フィッティング

バックの性能を最大限に引き出し快適な背負い心地を得るためには、正しいフィッティングと重量配分を意識したパッキングが重要です。パッキングとフィッティングの詳細についてはオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com
www.lostarrow.co.jp



Heavy Light

タロン/テンペストシリーズ 取り扱い説明書



この度は、タロン/テンペストシリーズをご購入いただきありがとうございます。この取り扱い説明書をお読みになり、バックを十分に活用してください。



WWW.OSPREYPACKS.COM

Ⓒ 如欲觀看繁體中文使用者手冊，請瀏覽 www.ospreypacks.com

请访问www.ospreypacks.com获得该用户手册的中文版本

Ⓙ 日本語版オーナーズマニュアルはオスプレー社の

Web サイト (<http://www.ospreypacks.com>) からダウンロードすることができます。

Ⓧ Veuillez visiter www.ospreypacks.com pour une version en français de ce guide d'utilisation.

Ⓝ Auf der Homepage www.ospreypacks.com finden Sie die deutsche Version dieses enutzerhandbuchs.

Ⓔ Visita por favor www.ospreypacks.com para ver la versión de nuestro manual en Español.

Ⓡ Visita il sito www.ospreypacks.com per la versione in Italiano del manuale d'uso.

Ⓚ www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals 에서 사용자 설명서를 다운로드하세요


共通の機能

生地

70x100Dミニシャドウナイロン
210Dドビーナイロン

エアスケープバックパネル

フォーム材をメッシュ素材でカバーする構造のエアスケープサスペンションを採用。凹凸状のフォーム材と中央のエアチムニーで構成されています。



バイオストレッチショルダーベルト

穴あきフォーム材をメッシュ素材でカバーした構造で身体にフィットし、荷物を安定させます。エネルギー補給食の収納に適したメッシュストレッチポケット、ホイッスル付きのアジャスタブルスターナムストラップを装備しています。



バイオストレッチヒップベルト

穴あきフォーム材をメッシュ素材でカバーした構造。ジッパー付きメッシュストレッチポケット、独自のストレートエルゴブルヒップベルトクロージャーがバックを身体にフィットさせ、荷物を安定させます。



サイドストレッチポケット

(タロン/テンペスト6を除く)

両サイドにストレッチポケットを装備しています。サイドポケット部分にはストラップを掛け変えることで本体のみを圧縮したり、本体とサイドポケットを同時に圧縮したりすることのできるインサイドアウトコンプレッション機能があります。かけ替えは、(A)ストラップをバックルから外し、折り返しのスライダーバックルからも抜き取ります。(B)ストラップをポケットの内側または外側にかけ直してバックルに再接続します。



ストウオンザゴー

トレッキングボールアタッチメント

(タロン/テンペスト11、9、6を除く)

バックを背負ったままトレッキングボールを一時的に取り付けることのできるストウオンザゴーと呼ばれる機能を搭載しています。取り付け方法は、トレッキングボールをコンパクトな状態にし、バック左側下部にあるエラスチックバンド(A)を引き伸ばしてトレッキングボールのバスケットを挿入してください。ショルダーベルト左側のトレッキングボールのイラストがプリントされている部分(B)のコードロックを解除しながらエラスチックバンド(C)を引き伸ばし、トレッキングボールのグリップを挿入してください。グリップを入れたらエラスチックバンドをしっかり締めてください。取り外しは装着と逆の手順で行います。



アイスツールアタッチメント

(タロン/テンペスト6を除く)

下部のシングルアイスツールループと正面のバンジーツールタイオフでアイスツールをしっかりと固定することができます。取り付け方法は、アイスツールのシャフトを上から通し、逆さまにひっくり返して、シャフトをバンジーツールタイオフでしっかりと固定します。取り外しは装着と逆の手順で行います。



外部ハイドレーションスリーブ

背面パネルと反対の間隙は外部ハイドレーションスリーブになっています。(タロン/テンペスト6にはボトルスリーブがあります。)

H2Oアイコンの両側のロードリフターストラップ(A)をゆるめハイドレーションを収納(B)します。ハンガーを使用することでつり下げ式にも対応します。ホースを左右どちらかのショルダーハーネスのついたエラスチックバンド(C)に通し、ロードリフターストラップを締めます。



レザヴォア

ハイドレーションバックに、レザヴォア(2L、3L)を使用すると、快適な給水システムを実現することができます。詳細はオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。



オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー
www.lostarrow.co.jp

オスプレー製品に関するご質問やご不明な点がございましたら下記ユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください
〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

代表 : 049-271-7111
ユーザーサポート : 049-271-7113
FAX: 049-271-7112
e-mail: info@lostarrow.co.jp

Osprey Packs, Inc.
www.ospreypacks.com.

115 Progress Circle
Cortez, CO 81321 US

背面長調整機能

(タロン44、33、22/
テンベスト40、30、20)


調整方法はショルダーベルトの上部のロードリフターストラップ(A)をゆるめ、バックパネルとショルダーベルト(B)の間に手を滑り込ませて面ファスナーを剥がし、矢印を目安にショルダーベルトをスライドさせ、高さを合わせてください。



トップポケットの取り外し

(タロン44/テンベスト40)

取り外し方法はまずバック正面のトップポケットのバックルを外し、トップポケットをひっくり返します。トップポケットの付け根のスライダーバックル(A)とその両サイドにあるスライダーバックル(B)からストラップを抜き取ると外れます。接続は逆の手順で行います。



リッドロック ヘルメットクリップ

(タロン22、11/テンベスト20、9)

バック正面の上部にあるリッドロック(A)を引っ張りながらヘルメットの内側よりベンチレーションの穴をくぐらせ、リッドロックを水平に戻して固定します。バック正面の右側にあるコードロック(B)で固定強度を調整します。取り外しは逆の手順になります。



女性専用設計

テンベスト40、30、20、16、9、6はタロンシリーズを女性専用のパーツで構成したモデルです。テンベストのショルダーベルト、ヒップベルト、背面サイズは全て女性用に設計されていて、男性がタロンを使用する場合と同等のパフォーマンスを女性にも提供します。



タロン44/テンベスト40

軽快さを重視したバックパッキングとハイキング、ロングトレッキングに適したトップローダー。トップポケットは着脱式。

特徴

1. バイオストレッチヒップベルトと背面長調整機能付きバイオストレッチショルダーベルト
2. ペリフェラル・アルミフレームが荷重をしっかりと受け止めます。ヘッド カップ付き
3. トップローディング方式の本体荷室と脱着可能な1気室のトップポケット
4. 大型フロント外部ストレッチポケット
5. スリーピングマットストラップ
6. 下部アクセスジッパー
7. 両サイドのアイスツールループとバンジーツールタイオフ
8. 両サイドの外部ストレッチポケットとインサイドアウトコンプレッション機能

タロン44(男性用)

S/M	M/L
42L	44L
1.01kg	1.04kg

テンベスト40(女性用)

S/M	M/L
38L	40L
0.92kg	0.95kg



タロン33/テンベスト30

軽快さを重視したバックパッキングとハイキング、ロングトレッキングに適したトップローダー。トップポケットは着脱式。

特徴

1. バイオストレッチヒップベルトと背面長調整機能付きバイオストレッチショルダーベルト
2. トップローディング方式の本体荷室と脱着可能な1気室のトップポケット
3. 大型フロント外部ストレッチポケット
4. 両サイドのアイスツールループとバンジーツールタイオフ

タロン33(男性用)

S/M	M/L
31L	33L
0.80kg	0.84kg

テンベスト30(女性用)

S/M	M/L
28L	30L
0.73kg	0.77kg



タロン22/テンベスト20

軽快さを重視したデイハイキングやアドベンチャーレースに適したパネルローダー。

特徴

1. バイオストレッチヒップベルトと背面長調整機能付きバイオストレッチショルダーベルト
2. パネルローディング方式。本体内部にジッパーメッシュポケット
3. 大型のジッパーポケット。内部は傷がつきにくいヒートエンボス加工。キークリップ付き
4. リッドロック ヘルメットクリップ
5. 大型フロント外部ストレッチポケット

タロン22(男性用)

S/M	M/L
20L	22L
0.64kg	0.68kg

テンベスト20(女性用)

S/M	M/L
18L	20L
0.6kg	0.64kg



タロン18/テンベスト16

軽快さを重視したデイハイキングやアドベンチャーレースに適したトップローダー。

特徴

1. バイオストレッチヒップベルトとバイオストレッチショルダーベルト
2. トップローディング方式の本体荷室と1気室のトップポケット。下部にメッシュポケット付き

タロン18(男性用)

S/M	M/L
16L	18L
0.57kg	0.60kg

テンベスト16(女性用)

S/M	M/L
14L	16L
0.54kg	0.57kg



タロン11/テンベスト9

軽快さを重視したデイハイキングやマウンテンバイク、トレイルランニングに適したパネルローダー。

特徴


1. バイオストレッチヒップベルトとバイオストレッチショルダーベルト
2. パネルローディング方式。本体内部にジッパーメッシュポケット。
3. 内部に傷がつきにくいヒートエンボス加工が施されたジッパーポケット。キークリップ付き
4. リッドロック ヘルメットクリップ
5. 正面パネルにウイング付きバンジーコード

タロン11(男性用)

S/M	M/L
9L	11L
0.56kg	0.59kg

テンベスト9(女性用)

S/M	M/L
7L	9L
0.52kg	0.55kg



タロン6/テンベスト6

エアスケープバックパネルを採用した超軽量ベルトバック。トレイルランニング、クロスカントリースキーに適します。

特徴

1. バイオストレッチヒップベルト
2. ストレートジャケットスタイルのコンプレッションストラップ
3. バンジーコードとサイドコンプレッションの付いた硬いフォームのボトルスリーブ

タロン6(男性用)

1サイズ
6L
0.30kg

テンベスト6(女性用)

1サイズ
6L
0.30kg