# OZONE SERIES

# オゾンシリーズ

# オゾン ページ2



オゾン80 (28インチ)



(22インチ)



(18インチ)

### オゾンコンバーチブル ページ6



(28インチ)



オゾンコンバーチブル75 オゾンコンバーチブル50 (22インチ)

# オゾンアクセサリー ページ11



オゾントラベルパック46 オゾントラベルパック35





オゾンデイパック24



オゾンクーリエ

オゾンシリーズは究極の軽さとパッキングのしやすさをを追求しながらもオスプレーらしい使いやすい機 能を盛り込んだ軽量ホイールパックです。


※日本国内での取り扱いモデルは、株式会社ロストアローにお問い合わせください。

OWNER'S MANUAL オーナーズマニュアル/取り扱い説明書



# 概要 / ォゾン





### 共通の機能(外部)

- 1 トップには洗面用具、液体の入った容器、よく使うアイテムの収納に最適なジッパーポケット
- 2 トップとサイドにパッド入りで丈夫な薄型のグラブハンドル
- 3 メインの荷室には、フロントパネルのロッカブルジッパースライダーを開いてアクセス
- 4 フロントパネルにジッパーポケット(内部にジッパーポケット付き)
- 5 リアパネルに大きく開くジッパーポケットを装備。下部にドレンホール付き
- 6 ハイロードLTシャシー

### 共通の機能(内部)

- + リアパネル内部にジッパーメッシュポケットとIDカードウィンドウ
- + デュアルインターナルコンプレッションストラップ
- + サイドパネルの内側(右)にフルレングスジッパーメッシュポケット
- + サイドパネルの内側(左)にフルレングスジッパーファブリックポケット
- + フロントパネルの内側にフルレングスジッパーメッシュポケット

# 生地

メイン210D ナイロンシャドーボックスアクセント210D × 630D ナイロンドビーボトム420HD ナイロンパッククロス

# 概要 / ォゾン



# オゾン80 (28インチ)

外 寸 縦72cm x 横36cm x 奥30cm

#### 固有の機能

+ 両サイド上下にサイドコンプレッションストラップ



# オゾン46 (22インチ)

スペックワンサイズ容量46以前重量1.98kg

**外寸** 縦56cm x 横36cm x 奥23cm

#### 固有の機能

+ 両サイド上部にサイドコンプレッションストラップ



# オゾン36 (18インチ)

スペックワンサイズ容量36以前重量1.88kg

外 寸 縦50cm x 横36cm x 奥23cm

#### 固有の機能

+ 両サイド上部にサイドコンプレッションストラップ



# 機能 / ォゾン





#### オゾン80 / 46 / 36



トップには洗面用具、液体の入った容器、よく使うアイテムの収納に最適なジッパーポケットを装備。1%のランドリーバッグやオスプレーのエアポーターがぴったりとフィットするように設計されています。





グラブハンドル

#### オゾン80 / 46 / 36

トップと両サイドに薄型のグラブハンドルを採用。パッドを丈夫な生地で覆うデザインで、持ちやすく、キャリーハンドルとしても機能するフットバーと合わせて、様々な持ち方ができます。



ロッカブルメインコンパートメント

メインコンパートメントには、TSAロックを使えるロッカブルジッパースライダーを装備し、盗難を防止します。

- A 左右のジッパースライダー同士を合わせ、リング同士をぴったり合わせます。
- B 合わせたリングにロックを通し施錠します。
- ※TSAロックとはアメリカ運輸保安局TSA(Transportation Security Administration)によって 認可・容認されたロックで、カギをかけたまま航空会社に預けることができるロックのことです。



#### メインコンパートメント オゾン80 / 46 / 36

メインの荷室は、フロントパネルのデュアルロッカブルジッパースライダーでU字に大きく開くため、荷物の出し入れが容易です。内部に明るい色の生地を使うことにより、識別性を高め小物などが見つかりやすいようになっています。小物はインターナルジッパーポケットを利用すると便利です。



#### インターナルコンプレッションストラップ オゾン80 / 46 / 36

メインコンパートメント内部には、衣類をしっかりとホールドするためのコンプレッションストラップがバックパネルに縫いつけられています。

- A パッキングの際はインターナルコンプレッションストラップのバックルを外し、ストラップを緩め、ストラップをパックの外側に垂らします。
- B 荷物を入れ、バックルを接続し、ストラップを左右同時に引き、荷物を押さえ 込みます。

# 機能 / ォゾン





#### フロントパネルオーガニゼーションポケット オゾン80 / 46 / 36

フロントパネルオーガニゼーションポケットはオゾンの特徴です。内部にあるジッパーポケットは財布やパスポートの収納に、2つの大きなメッシュポケットは携帯食やヘッドホンなどの小物の収納に適します。鍵を取り付けるキークリップも内蔵しています。



### リアパネルアクセス

#### オゾン80 / 46 / 36

リアパネルをジッパーで開閉することで、雑誌や洗濯物、ジャケットやサンダルなどの収納に適した背面の荷室にアクセスすることができます。シャシーを挟んで独立していることでメインコンパートメントから圧迫されることなく収納できます。下部には水抜きのドレンホールを装備しています。



#### ハイロードLTシャシー

#### オゾン80 / 46 / 36

ハイロードーLTシャシーと呼ばれるオスプレー独自のシステムは、フレームとベース に軽量なアルミチューブを採用。またT字型のシングルハンドルバーを採用し軽量性 に優れます。大径ホイールにはスムーズに回転するシールドベアリングを使用、凹凸 や段差の通過がしやすいハイクリアランスデザインを採用しています。

# 概要 / ォゾンコンバーチブル





### 共通の機能(外部)

- 1 トップには洗面用具、液体の入った容器、よく使うアイテムの収納に最適なジッパーポケット
- 2 メインの荷室には、フロントパネルのロッカブルジッパースライダーを開いてアクセス
- 3 ジッパーで着脱でき、デイトリップに最適なオゾンコンバーチブルデイを 標準装備
- 4 ハイロードLTシャシー
- 5 トップとサイドにパッド入りで丈夫な薄型のグラブハンドル
- 6 リアパネルに大きく開くジッパーポケットを装備。下部にドレンホール付き
- 7 パッド入りの背面、ヒップベルトショルダーベルト(背面調整機能付き)をバックパネルに内蔵

### 共通の機能(内部)

- + デュアルインターナルコンプレッションストラップ
- + サイドパネルの内側(右)にフルレングスジッパーメッシュポケット
- + サイドパネルの内側(左)にフルレングスジッパーファブリックポケット
- + フロントパネルの内側にフルレングスジッパーメッシュポケット

### 生地

メイン210D ナイロンシャドーボックスアクセント210D × 630D ナイロンドビーボトム420HD ナイロンパッククロス

# オゾンコンバーチブルデイ

スペック ワンサイズ 容量 18kx 重量 0.58kg

外 寸 縦45cm x 横28cm x 奥19cm

#### 固有の機能

- + 穴あきフォーム材をメッシュ素材でラップし、通気性を併せ持つショルダーベルトとバックパネル
- + メインコンパートメントにパッド入りノートパソコン収納用スリーブ
- + サングラスや電子機器が傷がつきにくいヒートエンボス加工された上部ジッパーポケット
- + フロントパネルのオーガニゼーションポケット
- + 左右のサイドストレッチメッシュポケット

# 概要 / ォゾンコンバーチブル



# オゾンコンバーチブル75 (28インチ)

スペックワンサイズ容量75以重量3.15kg

外 寸 縦72cm x 横36cm x 奥30cm

※容量と重量は着脱式デイパックを含んだ数値です。 外寸は着脱式デイパックを含まない数値です。

#### 固有の機能

+ 両サイド上下にサイドコンプレッションストラップ



# オゾンコンバーチブル50 (22インチ)

スペックワンサイズ容量50km重量2.87kg

外 寸 縦56cm x 横36cm x 奥23cm

※容量と重量は着脱式デイパックを含んだ数値です。 外寸は着脱式デイパックを含まない数値です。

#### 固有の機能

+ 両サイド上部にサイドコンプレッションストラップ



# 機能 / オゾンコンバーチブル





### トップポケット

#### オゾンコンバーチブル75 / 50

トップには洗面用具、液体の入った容器、よく使うアイテムの収納に最適なジッパーポケットを装備。1%%のランドリーバッグやオスプレーのエアポーターがぴったりとフィットするように設計されています。





#### グラブハンドル

#### オゾンコンバーチブル75 / 50

トップと左サイドに薄型のグラブハンドルを装備。パッドを丈夫な生地で覆うデザインで、持ちやすく、キャリーハンドルとしても機能するフットバーと合わせて、様々な持ち方ができます。



#### ロッカブルメインコンパートメント オゾンコンバーチブル75 / 50

メインコンパートメントには、TSAロックを使えるロッカブルジッパースライダーを装備し、盗難を防止します。

- A 左右のジッパースライダー同士を合わせ、リング同士をぴったり合わせます。
- B 合わせたリングにロックを通し施錠します。
- ※TSAロックとはアメリカ運輸保安局TSA(Transportation Security Administration)によって 認可・容認されたロックで、カギをかけたまま航空会社に預けることができるロックのことです。



#### メインコンパートメント

#### オゾンコンバーチブル75 / 50

メインの荷室は、フロントパネルのデュアルロッカブルジッパースライダーでU字に大きく開くため、荷物の出し入れが容易です。内部に明るい色の生地を使うことにより、識別性を高め小物などが見つかりやすいようになっています。小物はインターナルジッパーポケットを利用すると便利です。



#### インターナルコンプレッションストラップ オゾンコンバーチブル75 / 50

メインコンパートメント内部には、衣類をしっかりとホールドするためのコンプレッションストラップがバックパネルに縫いつけられています。

- A パッキングの際はインターナルコンプレッションストラップのバックルを外し、ストラップを緩め、ストラップをパックの外側に垂らします。
- B 荷物を入れ、バックルを接続し、ストラップを左右同時に引き、荷物を押さえ 込みます。

# 機能 / オゾンコンバーチブル





#### リアパネルアクセス オゾンコンバーチブル75 / 50

リアパネル内部にリムーバブルサスペンションを収納。 サスペンションを取り除くと雑誌や洗濯物などの収納に 適したスペースになります。

#### サスペンションの取り外し

- A バックパネルのメッシュの裏にあるヒップベルトをつなぐ赤いバックルを外し、ヒップベルトをは抜き取ります。
- B バックパネルとショルダーベルトの隙間に手の平を差し込み面ファスナーをはがし、ショルダーベルトを抜き取ります。



#### ハイロードLTシャシー オゾンコンバーチブル75 / 50

ハイロードーLTシャシーと呼ばれるオスプレー独自のシステムは、フレームとベースに軽量なアルミチューブを採用。またT字型のシングルハンドルバーを採用し軽量性に優れます。大径ホイールにはスムーズに回転するシールドベアリングを使用、凹凸や段差の通過がしやすいハイクリアランスデザインを採用しています。





#### オゾンコンバーチブルメインボディー オゾンコンバーチブル75 / 50

メインボディーのショルダーベルト、ヒップベルトを使い、タイヤで転がせない場所は背負うことができます。 穴あきフォーム材をメッシュ素材でカバーした構造のショルダーベルトとヒップベルトは通気性に優れ快適に背負えます。 背面はストレッチメッシュにテンションをかけた構造を採用、背面調整可能も可能で、快適な背負い心地を実現しています。

- A ジッパーで背面のパネルを開きショルダーベルトとヒップベルトを引き出します。
- B パネルはパックの底部にたくし込むように収納します。
- C ヒップベルトのランバーパッド(腰あて)の下側にあるオスバックルをパックの底にあるメスバックルと接続し、背面にテンションをかけます。ヒップベルトは腰骨の最も飛び出している箇所を覆うように位置させます。
- D ショルダーハーネスはヒップベルトの位置をベースにショルダーヨーク上端が、 首の後ろ側の一番飛び出ている骨(第7頚骨)の2~5cm下になるように調整します。背面調整はパック本体にセットされているショルダーヨークを手の平が手前になるように差し込んで面ファスナーを剥がし上下に移動させ、面ファスナーを再接続します。
- E 使わない時はパックの底にあるバックルを外し、ショルダーベルトトヒッップベルトを収納し、リアパネルのジッパーを閉じます。





着脱式デイパック オゾンコンバーチブルデイ

オゾンコンバーチブル75 / 50は、 旅先のデイトリップやショッピング などに役立つ着脱式デイパックを標 準装備。その日必要なものだけ持っ て出かけることができます。

- A オゾンコンバーチブルデイ下部のボタンフックをコードループから外します。
- B ジッパーを解除し、オゾンコンバーチブル本体から外します。
- C 取り付けるには、ジッパーを接続し、不意の脱落や、セキュリティーのためボタ ンフックをコードループに通します。



オゾンコンバーチブルデイ

デイパックのメインコンパートメントにはノート パソコンやタブレット、上着、携帯食を収納で きます。これによりオゾンコンバーチブルの追 加の荷室としたり、オゾンコンバーチブル本体 と分け、その日必要なものだけ持って出かける ことができます。



オーガニゼーショナルポケット オゾンコンバーチブルデイ

デイパックのフロントパネルポケットは細かく 区切られ旅行小物や筆記用具が収納できます。 内部のジッパーポケットには大切なものを隠し て収納できます。



ストレッチメッシュポケット オゾンコンバーチブルデイ

デイパックの両サイドにはストレッチメッシュポケットが 装備され、水筒やコンパクトカメラ、携帯食、よく使う小 物などを収納できます。



ベンチレーテッドバックパネル/ショルダーベルト/ ヒップベルト

オゾンコンバーチブルデイ

デイパックのバックパネル/ショルダーベルト/ヒップベ ルトは通気性、柔軟性、優れた穴あきフォーム材を使用 し、様々な天候にも快適な背負居心地を実現しながらも 軽量性にも優れます。



ヒートエンボスポケット オゾンコンバーチブルデイ

素早くアクセスできるジッパーポケットはソフトでクリー ニングの簡単なエンボス加工のライニングを採用。サン グラス等、デリケートなアイテムの収納に適します。





### 共通の機能(外部)

- 1 傷がつきにくいライニングの上部ジッパーポケット
- 2 メインの荷室には、フロントパネルのロッカブルジッパースライダーを開いてアクセス
- 3 サイドストレッチメッシュポケット
- 4 トップに薄型のグラブハンドル
- 5 フロントパネルオーガニゼーションポケット。内部にジッパーポケット。
- 6 ホイールパックのハンドルに取り付けられるアタッチメント、ハンドルイットを装備
- 7 穴あきフォームをメッシュでカバーした通気性に優れるバックパネル/ショルダーベルト/ヒップベルト

#### 共通の機能(内部)

+ メインコンパートメントのパッド入りのノートパソコン用スリーブとタブレット 用スリーブ

#### 生地

 メイン
 210D ナイロンシャドーボックス

 アクセント
 210D × 630D ナイロンドビー

 ボトム
 420HD ナイロンパッククロス



### オゾントラベルパック46

外 寸 縦52cm x 横33cm x 奥30cm

#### 固有の機能

+ 荷物を分けることができる下部 ジッパーポケット

+ 空港チェックイン時に便利な収 納式ショルダーベルト/ヒップ ベルト

+ パッド入りのヒップベルト。ウェビングは40mm。

+ 上下のサイドコンプレッション ストラップ

+ 下部グラブハンドル



# オゾントラベルパック35

スペックワンサイズ容量35以前重量0.84kg

外 寸 縦49cm x 横31cm x 奥29cm

#### 固有の機能

+ パッド入りのヒップベルト。ウェ ビングは25mm。

+ 上下のサイドコンプレッション ストラップ



### オゾンデイパック24

スペックワンサイズ容量24kx重量0.69kg

外 寸 縦44cm x 横28cm x 奥25cm

#### 固有の機能

+ 20㎜のウェビングヒップベルト

+ 下部のサイドコンプレッション ストラップ



# オゾンクーリエ

スペック ワンサイズ 容 量 20ki 重 量 0.62kg

外 寸 縦33cm x 横42cm x 奥22cm

#### 固有の機能

+ パッド入りアジャスタブルショルダーストラップ



# 機能 / オゾントラベルパック





#### ダイレクトアクセスタブレットスリーブ オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

旅行者にとってタブレットは調べ物や映画を見たりメールをチェックできる必需品。ダイレクトアクセスタブレットスリーブは素早くアクセスできるだけでなく、ソフトでタブレットを傷つけにくいエンボス加工のライニングを採用しています。



大きく開くメインコンパートメント オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

独特な構造のメインコンパートメントには荷物を満載にしても素早く、アクセスしやすいノートパソコン用ポケットとタブレット用ポケットがあり、空港のセキュリティーや飛行機の中でも容易にアクセスできます。懐の深いメインコンパートメントは荷物をしっかりと分け、取り出しやすいように収納できます。



ロッカブルメインコンパートメント オゾンコンバーチブル75 / 50

メインコンパートメントには、TSAロックを使えるロッカブルジッパースライダーを装備し、盗難を防止します。

- A 左右のジッパースライダー同士を合わせ、リング同士をぴったり合わせます。
- B 合わせたリングにロックを通し施錠します。

\*\*TSAロックとはアメリカ運輸保安局TSA(Transportation Security Administration)によって 認可・容認されたロックで、カギをかけたまま航空会社に預けることができるロックのことです。



ストレッチメッシュポケット オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

デイパックの両サイドにはストレッチメッシュポケットが 装備され、水筒やコンパクトカメラ、携帯食、よく使う小 物などを収納できます。





キャリーハンドル

#### オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

デイパックのトップとトラベルパック46の下部に薄型のキャリーハンドルが備えられ手に下げたり、引き寄せたり、様々なシーンで使えます。キャリーハンドルは厚手のウェビングで作られ、快適な握り心地になっています。



#### フロントパネルオーガニゼーショナルポケット オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

デイパックのフロントパネルポケットは細かく区切られ 旅行小物や筆記用具が収納できます。内部のキークリップ付きのジッパーポケットには大切なものを隠して収納できます。

# FEATURE DETAILS / OZONE TRAVEL PACKS





オゾンハンドルイット オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

ホイールパックのハンドルに取り付けられるアタッチメント、ハンドルイット。トラベルパックはショルダーベルトの付け根に、クーリエはバックパネル上部に装備され、ハンドルの上から通して取り付けます。



下部コンパートメント オゾントラベルパック46

パック正面下部に靴やカメラ機材などを他の荷物とわけて収納できる大きなジッパーポケットを装備し、効率よく収納できます。



ベンチレーテッドバックパネル/ショルダーベルト/ヒッ プベルト

オゾントラベルパック46 / 35 / 24 / クーリエ

デイパックのバックパネル/ショルダーベルト/ヒップベルトは通気性、柔軟性、優れた穴あきフォーム材を使用し、様々な天候にも快適な背負居心地を実現しながらも軽量性にも優れます。



収納式ショルダーベルト/ ヒップベルト オゾントラベルパック46

ショルダーベルトとヒップベルトは使わないときに収納可能で、空港で預ける際やほとんど背負わないときにバックル類を傷つけずにすみます。

A ショルダーベルトは下部のバックルを外し、上部の付け根にあるジッパーポケットに収納できます。

B ヒップベルトは両サイドの付け根のスリーブに収納できます。

# パックとレザヴォアのお手入れ



オスプレーパックは丈夫で耐久性にも優れていますが、正しくお手入れをする事でより長く で使用いただく事ができます。

#### パックのお手入れ

#### 通常のメンテナンス

- ・使用後はパックをしっかりと清掃してください。
- ・ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗うことでスムーズな開閉を持続させます。
- ・濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- ·保管する場合は、全てのストラップを緩めてください。
- ・土汚れ、汗、塩、さびが発生した場合はしっかりと洗ってください。
- ※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

#### パックの清掃

- A 荷物を全て取り出し、パックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- B ショルダーベルトやヘヒップベルトが取り外し可能な場合は、取り外します。
- C 洗濯機は使用しないでください。バスタブや大きな洗面器で中性洗剤とぬるま湯を使用して洗います。
- D パックをやさしくすすぎ、柔らかいブラシで万遍なく洗います。
- E ジッパー部分は、柔らかいブラシを使い、刺激の少ないせっけんとぬるま湯で洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。
- F 汚れた水を流し、冷たい真水に浸し、よくすすぎます。この行程を洗剤が落ちるまで繰り返します。
- G 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

#### ホイール付きトラベルパックの清掃

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

- A 荷物を全て取り出し、パックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- B ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。
- C スポンジや雑巾でシャシーを拭きます。
- D 布地は柔らかいブラシかスポンジを使い、中性洗剤とぬるま湯で汚れを洗い落とします。
- E 水を布に含ませ、固くしぼって洗剤を拭取ってください。
- F 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

#### パックの清掃

ご覧ください。

オスプレー社ではパックのお手入れにニクワックス製品の使用をお勧め しています。説明書をよく読みご使用ください。



テックウォッシュ 各種透湿防水生地、耐久撥水加工生地の撥水性を落とすことなく、汚れだけを落とす洗剤です。

**テント&ギアソーラーブルーフ** パックを紫外線から守り、撥水性を向上させるスプレータイプの撥水剤です。

※二クワックス製品は正規輸入代理店よりご購入ください。

詳細なお手入れにつきましてはospreypacks.com/PackTech/PackCareを

#### レザヴォアのお手入れ

#### レザヴォアのメンテナンス

- ・レザヴォアはMPEフィルムを採用しカビや細菌の増殖を防ぎます。
- ・使用後はしっかりと濯いでください。スポーツドリンクなど、糖類の入った飲料を入れた場合は、入念にすすいでください。
- ·定期的にハイドレーション洗浄タブレットを使用することをおすすめします。
- ・レザヴォアは凍っても品質に影響は出ませんが、満タン状態のレザヴォアをお凍らせると、膨張して破損する恐れがあります。
- ・沸騰した熱湯を注がないでください。レザヴォアを破損する恐れがあります。また保証の対象外となります。
- ·Youtube内オスプレーパックのページ "Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir" で洗浄方法を動画で紹介しています。

#### レザヴォアの清掃(レザヴォアクリーニングキットを使用)

- A レザヴォアを空にし、ぬるま湯と刺激の少ない中性洗剤を注ぎます。漂白剤 や熱湯を入れないでください。
- B キットに入っている大きなブラシでレザヴォア内部を洗います。
- C ホースとバイトバルブを取り外し、小さいブラシでホース内部を洗います。
- D バイトバルブのシリコンシースを取り外し、温かい石けん水で洗います。
- E レザヴォア本体、ホース、バイトバルブを冷たい真水で、よくすすぎます。
- F ホースとバイトバルブを風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。
- G レザヴォア本体に乾燥用ハンガーを入れ、風通しの良い日陰に吊るして乾燥 させてください。

#### レザヴォアの清掃(オスプレー製クリーニングタブレットを使用)

- A レザヴォアにぬるま湯を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れないでください。
- B クリーニングタブレットを一錠入れ、蓋を閉めます。
- C ホースやハンドルを上向きにしタブレットが溶けるまで5分程度放置します。
- D 溶解液が全体に行き渡るようレザヴォアを30秒程度濯ぎます。
- E バイトバルブをつまみの空気を抜き、ホースとバイトバルブにも溶解液が行き 渡るようにします。
- F 15分ほ程度置いてから溶解液をすべて排出します。
- G レザヴォアとホースを冷たい真水で、よくすすぎます。
- H 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。
- ※日本国内ではオスプレー製クリーニングタブレットを販売しておりません。

**youtube.com/ospreypacks**内 "Cleaning an Osprey Hydraulics Reservoir" で洗浄方法を動画で紹介しています。

#### オスプレーの純正アクセサリー

オスプレーはパックに機能を追加したり、パックを保護したりするための 純正アクセサリーを豊富にラインナップしています。詳細はオスプレーま たはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com www.lostarrow.co.jp

### パッキングとフィッティング

パックの性能を最大限に引き出し快適な背負い心地を得るためには、正しいフィッティングと重量配分を意識したパッキングが重要です。パッキングとフィッティングの詳細についてはオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack www.lostarrow.co.jp

#### お問い合わせ

オスプレー製品に関するご質問やご不明な点がございましたら下記ユーザー サポートダイヤルまでお問い合わせください。

#### オスプレー日本総代理店

#### 株式会社ロストアロー

〒 350-2213 埼玉県鶴ケ島市脚折 1386-6

代 表: 049-271-7111

ユーザーサポート: 049-271-7113

FAX: 049-271-7112 e-mail: info@lostarrow.co.jp www.lostarrow.co.jp

#### CN 如欲觀看繁體中文使用者手冊,請瀏覽 www.ospreypacks.com

请访问www.ospreypacks.com获得该用户手册的中文版本

- JP 日本語版オーナーズマニュアルはオスプレー社の Web サイト (http://www.ospreypacks.com) からダウンロードすることができます。
- **FR** Veuillez visiter www.ospreypacks.com pour une version en français de ce quide d'utilisation.
- **DE** Auf der Homepage www.ospreypacks.com finden Sie die deutsche Version dieses enutzerhandbuches.
- ES Visita por favor www.ospreypacks.com para ver la versión de nuestro manual en Español.
- IT Visita il sito www.ospreypacks.com per la versione in Italiano del manuale d'uso.
- KR www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuak 에서 사용자 설명 서를다운로드하세요

# OWNER'S MANUAL オーナーズマニュアル/取り扱い説明書



ospreypacks.com