

ATMOS | AURA AG SERIES



SUSTAINABLE DESIGN

- ・ 本体メイン生地はbluesign®認証
- ・ 本体メインパーツはGRS認証リサイクル素材
- ・ PFC/PFASフリーDWR



♂ アトモスAG50



アトモスAG65



♀ オーラAG50



オーラAG65

この度はオスプレー製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。機能性と耐久性に優れた革新的なパックが、あなたのアクティビティをサポートします。この取扱説明書では、製品の特長、使い方、製品保証などを解説しています。取扱説明書をよく読み、製品本来の性能をご活用ください。

OWNER'S MANUAL | アトモスAG/オーラAG 取扱説明書

OVERVIEW | 概要



共通の機能

- 1 レインカバー (bluesign®認証/PFCフリー-DWR) を内蔵
- 2 両側のサイドジッパーからアクセスできるメイン荷室
- 3 可動式の雨蓋には荷物固定ポイントを装備
- 4 補強されたフロントの収納ポケット
- 5 2方向からアクセス可能な大型ウォーターボトルポケット
- 6 サイドコンプレッションストラップ
- 7 ヒップベルトジッパーポケット
- 8 上段コンプレッションストラップと組み合わせて使用するアイスアックスループ(2箇所)
- 9 取り外し可能な仕切りを備えたスリーピングバッグ収納スペース
- 10 着脱可能なスリーピングパッドストラップ
- 11 内部ハイドレーションスリーブ/背面の中央にホースを通すポート
- 12 トレッキングポールを一時固定できるストウオンザゴー機能

生地

- | | |
|--------------|---|
| メイン | 210D bluesign®認証リサイクルナイロン
ハニカムコントラスト
PFCフリー/PFASフリー-DWR |
| アクセント | 210D bluesign®認証リサイクルハイテナシティナイロン
PFC/PFASフリー-DWR |
| ボトム | 500D bluesign®認証リサイクルハイテナシティナイロン
PFC/PFASフリー-DWR |

アトモスAG65/オーラAG65のみ

- 1 2つのジッパーでアクセスできるフロントポケット

製品について

より進化したベストセラーモデル・アトモス/オーラAGは、1週間以上に渡るバックパッキングにおいて、優れた通気性とフィット感を提供します。また、継ぎ目の無い軽量メッシュで構成されたアンチグラビティテクノロジーが、最高の背負い心地でユーザーを包み込みます

OVERVIEW | 概要

アトモスAG65

MEN'S

サイズ	S/M	L/XL
容量	65ℓ	68ℓ
重量	2.27kg	2.31kg
外寸	縦83cm×横39cm×奥36cm	縦88cm×横39cm×奥36cm
推奨パッキングウェイト	14~18kg	



アトモスAG50

MEN'S

サイズ	S/M	L/XL
容量	50ℓ	53ℓ
重量	2.01kg	2.06kg
外寸	縦81cm×横38cm×奥31cm	縦86cm×横38cm×奥31cm
推奨パッキングウェイト	11~16kg	



オーラAG65

WOMEN'S

サイズ	WXS/S	WM/L
容量	62ℓ	65ℓ
重量	2.14kg	2.18kg
外寸	縦77cm×横39cm×奥36cm	縦82cm×横39cm×奥36cm
推奨パッキングウェイト	14~18kg	



オーラAG50

WOMEN'S

サイズ	WXS/S	WM/L
容量	47ℓ	50ℓ
重量	1.94kg	2.0kg
外寸	縦75cm×横38cm×奥31cm	縦80cm×横38cm×奥31cm
推奨パッキングウェイト	11~16kg	



CARRY | 背面システム



ロードリフター

スターナムストラップ

ライトワイヤーフレーム

エルゴブルヒップベルト

背面長の目印

フィットオンザフライ ショルダーベルト

背面長を調整できるラダーロックハーネス

カスタムフィットオンザフライ ヒップベルト

アンチグラビティサスペンション

- + パウダーコーティングされた4mmフルペリフェラルフレーム
- + アクセスしやすく操作も簡単なカムロック背面調整システム
- + 男性用/女性用ともに、それぞれ2サイズ展開。あらゆる体型にフィットします

アンチグラビティバックパネル

- + 2トンスペーサーメッシュにより強度と耐久性を強化
- + 腰部のシリコンプリントによりズレにくく、荷重伝達性と快適性が向上

アンチグラビティハーネス

- + あらゆる体型にフィットするアンチグラビティハーネス
- + 下部はダイカットフォーム、上部はメッシュのエクソフォームで快適な仕上がり

アンチグラビティヒップベルト

- + バックパネルからヒップベルトまでシームレスな革新的AGシステム
- + ヒップベルトはフレームと一体になっており、荷重がしっかりと腰に伝わります
- + カスタムフィットオンザフライヒップベルトは延長可能で、あらゆる体型へ正確にフィット
- + きめ細かくフィットを調整できる長さ/角度調整機構
- + 腰に荷重を引き寄せるクロスボディ エルゴブルヒップベルト

SIZING/FIT | サイジング/フィッティング

アトモスAG メンズ対応背面長

S/M 43cm~53cm
L/XL 48~58.5cm



オーラAG ウィメンズ対応背面長

WXS/S 34~43cm
WM/L 40.5cm~51cm



FEATURES | 各機能について



ディバイダー付きスリーピング バッグコンパートメント

- + パック下部のジッパー式荷室は、ディバイダー(仕切り)付きでスリーピングバッグの収納に適しています
- + ディバイダーを外すにはウェビングをトリグライドから抜き取り、戻す時はウェビングをトリグライドに再び通します



フロントストレッチメッシュ ポケット

- + すぐに取り出したい荷物の収納や濡れたものを入れておき乾かすのに便利です



アタッチメントポイント付き フローティング(リムーバブル)トップリッド

荷物が少ない時や軽量化したい場合は、トップリッド(雨蓋)を取り外す事ができます

- A フロントバックルを外します
- B ロードリフターの横にあるトリグライドからストラップを抜き取ります
- C ウェブループからストラップを抜き取ります
- D トップリッドを取り付ける場合は、逆の手順で行います

内部コンプレッション ストラップ

パッキングが完了したらパック内部の赤いコンプレッションストラップを締めて荷重を安定させます



デュアルサイドコンプレッショ ンストラップ(上/下段)

クイックリリースバックル付きデュアルサイドコンプレッションストラップが荷物を圧縮して安定させ、背負いやすくします。また荷物をパック側面に取り付けるのに使用します



セーフティホイッスル付き スターナムストラップ

FEATURES | 各機能について



リムーバブルスリーピングパッドストラップ

スリーピングパッドを外側に取り付けできるストラップ

- A スリーピングパッドストラップのバックルを2つとも外します
- B パック下部のトリグライドからウェビングを抜き取ります
- C ストラップを取り付ける場合は逆の手順で行います



デュアルヒップベルトジッパーポケット

行動中にすぐに取り出したい食料や小物の収納に便利なポケット



ストウオンザゴー トレッキングポールアタッチメント

ストウオンザゴーはパックを背負ったままトレッキングポールを素早くパックに取り付けられる機能です

- A パック左側下部のエラスチックループを引っ張りながらポールのバスケット側をループ内に通します
- B 左ショルダーベルトに付いているボールアイコン付きのエラスチックループを引っ張って掲げ、ボールのグリップ側を通し、コードロックを締めて固定します
- C ポールを外す場合は逆の手順で行います



内部ハイドレーションスリーブ

ハイドレーションをバック内部のスリーブに収納する事でバランスの良い重量配分になります。バックループにハイドレーションをクリップして、ハイドレーションを上向きに固定してください




デュアルアイスツールループ バンジータイオフ

下部のアイスツールループと上部の固定ポイントでツールをしっかりと固定できます



デュアルアクセスストレッチ メッシュサイドポケット

パックを背負ったまま荷物を出し入れできる側面のメッシュポケット。アイテムはポケット上部もしくは側面から出し入れできます



デュアルジッパートップリッド ポケット

デュアルジッパートップリッドポケットは小物の収納や整理に重宝します

WARRANTY | 製品保証

オスプレー社はご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金で修理いたします。オスプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサービスを知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下記のカスタマーサービスにご連絡をいただき、修理手続きのお問い合わせをお願いいたします。

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー

〒112-0012

東京都文京区大塚3-4-7 茗溪ビル

03-6902-2131(代表)

ec@lostarrow.co.jp

※製品に関するご質問や修理につきましては、弊社WEBサイトよりお問い合わせください。

2024年5月作成